

CP-2.5 Mini コネクターシステム

molex

小型アプリケーションに最適なCP-2.5 Mini コネクターシステム。コンパクト設計でありながら電気的・機械的信頼性に優れ、民生分野や産業界の要件に適合します

特徴・利点



アプリケーション

コンシューマー / 家庭用電気機器

- 白物家電
- 給湯器



エアコン



白物家電

産業用 / 産業用オートメーション

- 冷暖房空調設備
- コピー機
- 自動販売機



給湯器

CP-2.5 Mini コネクターシステム

molex

仕様

参考情報

梱包形態:
端子: リール
ハウジング&リテナー: 袋
寸法単位: mm
RoHS: 準拠
ハロゲンフリー: 非対応
グローワイマー規格: 非対応

材質

ハウジング: PBT、UL 94V-0
リテナー: PBT、UL 94V-0
端子: りん青銅、錫メッキ
使用温度範囲: -40 ~ +85°C

電気的性能

最大定格電圧: 250V AC
最大定格電流: 3.0A
接触抵抗 (max.): 20 mΩ
耐電圧: 1,000V AC
絶縁抵抗 (min.): 1000 MΩ

機械的性能

挿入力 (max.): 39.2N (8極)
圧着部引張強度: (min.): 29.4N (24 AWG)
圧着端子引張強度: 製品仕様書を参照
端子保持力 (max.): 19.6N
耐久挿抜回数 (max.): 30回

オーダーインフォメーション

製品タイプ	極数	ハウジング色種	オーダー番号	ハウジング カラーコード		リテナー オーダー番号
				2極	3極	
リセプタクル ハウジング	2	4	50059202xx	00-ナチュラル 01-黒 02-赤 04-青	00-ナチュラル 01-黒	5008170205
	3	2	50059203xx			5008170305
	4	1	5005920400			5008170405
	5	1	5005920500			5008170505
	6	1	5005920600			5008170605
	7	1	5005920700			5008170705
	8	1	5005920800			5008170805
プラグハウジング	2	4	50059302xx	00-ナチュラル 01-黒 02-赤 04-青	00-ナチュラル 01-黒	5008170205
	3	2	50059303xx			5008170305
	4	1	5005930400			5008170405
	5	1	5005930500			5008170505
	6	1	5005930600			5008170605
	7	1	5005930700			5008170705
	8	1	5005930800			5008170805

製品タイプ	メッキ	適用電線範囲	オーダー番号	圧着工具	
				ツールタイプ	オーダー番号
リセプタクル端子	りん青銅、錫メッキ (前メッキ)	22~28 AWG	503978000	アブリケーター	638635000、573163700
				手動圧着工具	638238000、573166000
プラグ端子			503988000	引き抜き工具	638138600、573166100

www.molex.com/link/cp25.html
www.japanese.molex.com/link/cp25.html

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。