

## 常备分立式电线电缆组件 >

Molex现货提供分立式电线电缆组件，这些组件根据组件中连接器可容纳的最大线规来选用电线电缆，以满足市场上各种原型制作的需求。分立式电缆的使用减少了所需的电缆工程鉴定（机械和电气鉴定）时间和采购时间。此外，它们在自动压接机中进行压接，消除了原型制作过程中使用非分立式电线带来的压接不良风险。这些分立式电缆很适合用于从原型设计到批量生产等各种场合。



Pico-Clasp 1.00mm 间距



Pico-Lock 1.00mm 间距



Pico-EZmate 1.20mm 间距




Micro-Lock Plus 1.25mm 间距




CLIK-Mate 1.25mm 间距



PicoBlade 1.25mm 间距




CLIK-Mate 1.50mm 间距



Pico-Lock 1.50mm 间距



Pico-SPOX 1.50mm 间距




CLIK-Mate 2.00mm 间距




DuraClík 2.00mm 间距




EdgeLock 2.00mm 间距



IGrid 2.00mm 间距



MicroClasp 2.00mm 间距



Micro-Lock Plus 2.00mm 间距




Micro-Latch 2.00mm 间距



Micro-One 2.00mm 间距




Milli-Grid 2.00mm 间距



Mini50 2.00mm 间距



Pico-Lock 2.00mm 间距




Mini-Lock 2.50mm 间距



Nano-Fit 2.50mm 间距




KK Plus 250




C-Grid III 2.54mm 间距




KK 254 2.54mm 间距



SL (强制锁定) 2.54mm 间距



Micro-Fit 3.00mm 间距



Ultra-Fit 3.50mm 间距




KK and KK Plus 3.96mm 间距



Mini-Fit 4.20mm 间距


## 常备分立式电线电缆组件 >




Mini-Fit Versa Color




Mini-Fit Max



0.093英寸标准型 6.70 间距



PowerWize 7.50mm 间距



Mega-Fit 5.70mm 间距



Super Sabre 7.50mm 间距



Mini-Fit Sr. 10.00mm 间距



MultiCat 7.40mm 间距

## SEALED DISCRETE WIRE CABLE ASSEMBLIES



Mizu-P25 (微型)  
2.50mm 间距



MX150 3.50mm 间距



Squba 3.60mm 间距



Squba 1.80mm 间距

## 分立式电线电缆组件

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 (毫米)
Pico-Clasp	<a href="#">15133</a>	1.00	R-R	单排	2至8	50、100、150、300、450、600
Pico-Lock	<a href="#">15131</a>	1.00	R-R	单排	2和4	50、100、150、300、450、600
	<a href="#">15132</a>	1.50			6至12	
	<a href="#">219656</a>	2.00	R-S		2至6	50、100、150、300、600
	<a href="#">219657</a>					
Micro-Lock Plus	<a href="#">45111</a>	1.25	R-R	单排	2至6	50、100、150、300、450、600
	<a href="#">218101</a>	2.00			2至8	50、100、150、300、600
	<a href="#">218102</a>				2至6	
Pico-EZmate	<a href="#">36920</a>	1.20	R-R	单排	2至6	50、100、150、300、450、600
CLIK-Mate	<a href="#">224091</a>	1.25	R-R	单排	2至10	150、300、600
	<a href="#">224092</a>		R-S			
	<a href="#">15135</a>	1.50	R-R	单排	2至8	50、100、150、300、450、600
	<a href="#">221958</a>	2.00	R-R	单排	2至10	150、300、600
	<a href="#">221959</a>		R-S			

## 常备分立式电线电缆组件 &gt;

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 (毫米)
PicoBlade	<a href="#">15134</a>	1.25	R-R	单排	2至8	50、100、150、300、 450、600
Pico-SPOX	<a href="#">218396</a>	1.50	R-R	单排	2、3、4、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">218397</a>		R-S			
DuraClik	<a href="#">218322</a>	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、 8、10	150、300、600
	<a href="#">218323</a>		R-S			
EdgeLock	<a href="#">216330</a>	2.00	R-R	单排	2、4、6、10	150、300、600
	<a href="#">216331</a>		R-S			
iGrid	<a href="#">221955</a>	2.00	R-R	单排	10至16路	150、300、600
	<a href="#">221956</a>		R-S			
MicroClasp	<a href="#">15136</a>	2.00	R-R	单排	2至8路	50、100、150、300、 450、600
Micro-Latch	<a href="#">219678</a>	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、 8、10	50、100、150、300、600
Micro-One	<a href="#">219652</a>	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">219653</a>		R-S			
Milli-Grid	<a href="#">218509</a>	2.00	R-R	双排	4、6、8、10	50、100、150、300、600
	<a href="#">218510</a>		R-S			
Mini50	<a href="#">224050</a>	2.00	R-R	单排	2、4、8	150、300、600
	<a href="#">224051</a>		R-S			
KK Plus 250	<a href="#">224089</a>	2.50	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	150、300、600
	<a href="#">224090</a>	2.50	R-S	单排	2、3、4、5、6、8	150、300、600
Mini-Lock	<a href="#">15137</a>	2.50	R-R		1至15路	50、100、150、300、 450、600
Nano-Fit	<a href="#">45130</a>	2.50	R-R	双排	2、4、6、8	150、300、1000
	<a href="#">145130</a>		R-R	单排	3、4、5、6、7、8	75、150、300、1000
C-Grid III	<a href="#">219658</a>	2.54	R-R	双排	8、10、12、14、 16	150、300、600
	<a href="#">219659</a>		R-S			
KK 254	<a href="#">217796</a>	2.54	R-R	单排	2、3、4、5、6、 8、10	150、300、600
	<a href="#">217797</a>		R-S			
SL (Positive Latch)	<a href="#">216270</a>	2.54	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">216271</a>		R-S			
	<a href="#">216272</a>		P-P			
	<a href="#">216273</a>		P-S			
Micro-Fit	<a href="#">245132</a>	3.00	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、1000
	<a href="#">145132</a>			单排	2至6路	75、150、300、1000
	<a href="#">214770</a>					
Ultra-Fit	<a href="#">217465</a>	3.00	R-R	单排	2、3、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">217466</a>		R-S			

## 常备分立式电线电缆组件 &gt;

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 (毫米)	
KK and KK Plus	<a href="#">219664</a>	3.96	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	75、150、300、1000	
	<a href="#">219665</a>		R-S				
	<a href="#">36921</a>		R-R				
Mini-Fit	<a href="#">145135</a>	4.20	R-R	单排	2、3、4、5、6	75、150、300、1000	
	<a href="#">215320</a>		R-R		2、3、4、5、6		150、300、600
	<a href="#">215321</a>		R-S				
	<a href="#">215322</a>		P-P				
	<a href="#">215323</a>		R-S				
	<a href="#">215325</a>	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、600		
	<a href="#">215326</a>	R-S	双排	2、4、6、8、10			
	<a href="#">215327</a>	P-P					
	<a href="#">215328</a>	R-S					
	<a href="#">215330</a>	R-R	单排	2和6	180、500、1000、2000、3000		
	<a href="#">217159</a>	R-S					
	<a href="#">218310</a>	R-R	双排	2和4	150、300、600		
	<a href="#">218311</a>	R-S					
	<a href="#">245135</a>	R-R				2、4、6、8、10	500、1000、2000
	<a href="#">45135</a>	R-R				2、4、6、8	150、300、600
	Mini-Fit Versa Color	<a href="#">226196</a>	4.20	R-R	双排	2、4、6、8	150、300、600
<a href="#">226245</a>		R-S					
Mini-Fit Max	<a href="#">224085</a>	4.20	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、600	
	<a href="#">224086</a>	4.20	R-S				
Mega-Fit	<a href="#">45136</a>	5.70	R-R	双排	2、4、6、8、10、12	150、300、500、600、1000、2000	
Standard .093"	<a href="#">216290</a>	6.70	R-R	单排/双排	1、2、3、4、6	150、300、600	
	<a href="#">216291</a>		R-S				
	<a href="#">216292</a>		P-P				
	<a href="#">216293</a>		P-S				
MultiCat	<a href="#">45141</a>	7.40	R-R	单排	3、4	300、1000	
	<a href="#">45142</a>		P-P				
Super Sabre	<a href="#">216010</a>	7.50	R-R	单排	2、3、4	150、300、600	
	<a href="#">216011</a>		R-S				
PowerWize	<a href="#">221960</a>	7.50	R-R、R-S	单排	2	1000	
Mini-Fit Sr	<a href="#">36924</a>	10.00	R-R	单排	2、3、4	150、300、1000	

## 常备分立式电线电缆组件 &gt;

## OTS SEALED DISCRETE WIRE CABLE ASSEMBLIES

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 (毫米)
Mizu-P25	<a href="#">215310</a>	2.50	R-R	单排	2、3、4	150、300、600
	<a href="#">215311</a>		R-S			
	<a href="#">215312</a>		P-P			
	<a href="#">215313</a>		P-S			
MX150	<a href="#">216280</a>	3.50	R-R	单排	2、3、4、6	150、300、600
	<a href="#">216281</a>		R-S			
	<a href="#">216282</a>		P-P			
	<a href="#">216283</a>		P-S			
	<a href="#">216285</a>		R-R	双排		
	<a href="#">216286</a>		R-S			
	<a href="#">216287</a>		P-P			
	<a href="#">216288</a>		P-S			
Squba	<a href="#">45145</a>	1.80	P-P	Single	2、4、6、8、10	150、300、1000
	<a href="#">45146</a>		P-P			
	<a href="#">216620</a>	3.60	R-R		2、3、4	150、300、600
	<a href="#">216621</a>		R-S			
	<a href="#">216622</a>		P-P			
	<a href="#">216623</a>		P-S			

<https://www.molex.com/zh-cn/products/cable-assemblies/power-and-signal-cable-assemblies>