

## 预压接引线 >

Molex 的预压接引线系列产品为原型设计、预生产和批量生产场合提供了简单而经济高效的解决方案。这些引线的配置是母对母和公对公配置，引线长度为 75.00 至 600.00 毫米。



C-Grid III




CLIK-Mate



DuraClik



iGrid



KK



KK Plus



Mega-Fit



MicroClasp



Micro-Fit 3.0



Micro-Fit Plus



Micro-Lock Plus



Micro-One



Milli-Grid



Mini-Fit



Mini-Fit Max



Mini-Fit Sigma



Mini-Fit Sr.



Mini-Lock



Mini-SPOX



Mizu-P25



MLX



MX150



Nano-Fit



PicoBlade



Pico-Clasp



Pico-EZmate



Pico-Lock



Pico-SPOX



PowerWize



Sabre



Sherlock




SL



Solderless Ring  
(无焊环形端子)



Squba



Stac64



0.062英寸标准型



0.093英寸标准型



Ultra-Fit

## 订购信息

产品系列	系列号	长度 (毫米)	连接器 A	连接器 B	线径 (AWG)	电线/电缆类型
C-Grid	79758	150、300	母型	母型	22	UL 1061认证
CLIK-Mate	79758、 215710、215711	75、150、225、 300、450	母型、公型	母型、公型	24、26、28	UL 1061、 UL 10002 认证
DuraClik	79758	150、300	母型	母型	26	UL 1061认证
iGrid	217490、217491	75、150、225、 300、450	母型	母型	22、24、26	UL 10002认证
KK	79758	150、300	母型、公型	母型、公型	22、24	UL 1061、 UL 1007认证
KK Plus	79758、 217510、217511	75、150、225、 300、450	母型	母型	18、22、24、26	UL 1015、UL 1569认证
Mega-Fit	79758	150、300	母型	母型	16、12	UL 1015认证
Micro-Clasp	79758	150、300	母型	母型	24	UL 1007认证
Micro-Fit 3.0	79758、 214760、 214761、214762、 214763	150、300、600	母型、公型	母型、公型	18、20	UL 1061、 UL 10002认证
Micro-Fit Plus	36769	300	母型、公型	剥线且镀锡	16、20、24	UL 1061 (16AWG) UL 11028 (20AWG、24AWG)
Micro-Lock Plus	79758、 217500、217501	75、15、225、 300、450	母型	母型、剥线	22、24、26	UL 1061、 UL 10002认证
Micro-One	219654	75、150、225、 300、450	母型	母型	22	UL 1569认证
	219655			剥线	22、24、26	
Mini-Fit Max	224087 224088	150、300、and 450	母型	母型	2.00	UL1569认证
Mini-Fit Sigma	219670 219671	75、150、225、 300、450	母型	母型	16、18、20	UL 11028认证
Mini-Fit Sr.	217480、217481、 217482、217483	150、225、300、450	母型、公型	母型、公型	8、10、12	UL 10669认证
Mini-Lock	79758	150、300	母型	母型	22	UL 1061认证
Mini-Spox 2.5	219676 219677	75、150、225、 300、450	母型	母型	22、24、26	UL 1569认证

## 订购信息

产品系列	系列号	长度 (毫米)	连接器 A	连接器 B	线径 (AWG)	电线/电缆类型
Mizu-P25	217840、217841、217842、217843、217520、217521、217522、217523	75、150、225、300、450	母型、公型	母型、公型	20、22	UL10002、FLRY-B
MLX	79758	150、300	母型、公型	母型、公型	18	UL 1015认证
MX150	216300、216301、216302、216303	150、225、300、450、600	母型、公型	母型、公型	14、16、18	TXL
Nano-Fit	79758	150、300	母型	母型	20	UL 1061认证
PicoBlade	79758、214920、214921、214922、214923	75、150、225、300、450	母型、公型	母型、公型	26、28	UL 1061认证
Pico-Clasp	79758	150、300	母型	母型	28	UL 1571认证
Pico-EZmate	79758	300	母型	母型	28	UL 1516认证
Pico-Lock	79758	150、300	母型	母型	24、30	UL 1061、UL 1571认证
Pico-SPOX	79758	150、300	母型	母型	24	UL 1061认证
PowerWize	221960	600	母型	母型	2	UL 10198认证
			母型	剥线		
Sabre	79758	150、300	母型、公型	母型、公型	16	UL 1015认证
Sherlock	79758	150、300	母型	母型	26	UL 1061认证
SL	79758、219680、219681	75、150、225、300、450	母型	母型	22、24、26、28	UL 1061、UL 11028认证
Squba	217790、217791、217792、217793、219676、219677	75、150、225、300、450	母型	母型	22、24、26	UL 10002、UL 1569 \认证
Stac64	224451、224452、224572	150、300、450	母型	母型、剥线	18、20	FLRYW
0.062英寸标准型	79758	150、300	母型、公型	母型、公型	22	UL 1015认证
0.093英寸标准型	79758	150、300	母型、公型	母型、公型	18	UL 1015认证
Ultra-Fit	79758、217470、217471	75、150、225、300、450	母型	母型	16、18、20	UL 1061、UL 11028认证
产品系列	系列号	长度 (毫米)	接线柱尺寸	电线端接	线径 (AWG)	电线/电缆类型
无焊环形端子	217851	150	10 (M5)	钝切	16 AWG	UL 1015认证
		300				
		600				

<https://www.molex.com/zh-cn/products/cable-assemblies/pre-crimped-leads>

Molex是Molex, LLC 在美国的注册商标，并可能在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均属于其各自所有者。